


※プロストは大阪で錠前及びキーブランク・キーライン商品・開錠工具などを販売する鍵錠の総合商社です。


F204 サンプルキー5本セット ※ PSキーW印も対応可能



用途 ●折れてしまった鍵から合鍵を作製 ●鍵の画像から合鍵を作製 ●すり減った純正キーからの複製
●合鍵からの複製 ●開錠治具の作製(鍵作製)



折れてしまった鍵



●折れてしまった鍵から合鍵を作製する手順
※すり減った純正キーからの複製や合鍵からの複製も同様の手順で可能です。

側面測定治具を使用し目視で場所と鍵山(1・2・3・4)を判断。
(メモなどに書いておくと作業が楽になります)


画像では左側 3-深1 5-深1 8-深2 9-深4 10-深2
右側 1-深4 2-深3 4-深3 7-深1
側面 5-浅 7-浅(治具で目視)

作製時にはP R複製専用開発されたカッター(PDCW・PDCW-K)およびガイド8のご使用をお勧めします。

MATRIX(SLX・SX・Pro・Evo)で加工する場合はオプションのL型バイス治具(側面加工ゲージ使用時は必須)のご使用をお勧めします。



折れた鍵から合鍵を作製できました



●鍵の画像から合鍵を作製する手順

※SMSやEメール、LINEなどで送られた画像から作製する。

画像の鍵山を目視で場所と鍵山(1・2・3・4)を判断。
(メモなどに書いておくと作業が楽になります)
原寸大にして確認すると作製ミスを減らせます。

画像では左側 4ー深2 6ー深1

右側 1ー深2 2ー深3 8ー深4 10ー深2 11ー深2
側面 3ー深 9ー浅

鍵山の作製は折れてしまった鍵から合鍵を作製する
手順と同様に行ってください。

●開錠治具の作製(鍵作製)については、読み取った鍵山をサンプルキーや側面加工ゲージ等で加工して作製してください。
なお、読み取り方法等についてお問い合わせいただきましてもお答えできません。
ご了承ください。

製作時に推奨するカッター・ガイド・治具等



【カッター】
PDCW(ハイス)

PDCW-K(超硬)


φ6×42mm

【ガイド】8




L型バイス治具
MATRIX
SLX/SX/Pro/Evo

標準バイスではバイス幅が狭くて平行に
バイスできない鍵
にも使用できます。



側面加工
ゲージ

側面測定治具で
調べた位置深さを
ディンプル
マシンで加工
するゲージです。



側面測定治具

平面や側面の鍵山の
位置と深さ(側面)
を測定する治具です。



平面サンプルキー

側面測定治具で調べた側面の
位置や深さを平面マシンで
加工するサンプルキーです。

で注意



上部画像の↑部のように、平面のディンプルで深さが3番目・4番目の場合で側面ディンプルが
同じ位置にある場合は、純正キーでもエントランスや裏口等の共用部シリンダーで鍵が抜けなく
なる事例が頻発しています。お客様のお持ちになった鍵がこのパターンの場合には合鍵作製でなく
純正キー取寄せで対応してください。



メーカーの
動画はこちら

お問い合わせは営業部まで

株式会社プロスト

〒532-0024

大阪府大阪市淀川区十三本町3-5-19 ハイム西村1F
TEL:06-4806-0119 FAX:06-4806-0199